



## Scule pentru randalinare Strunjire cu cap glisant universală, Mărime coadă: 12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290197 12
GTIN	
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

**Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**

Știft pentru rolă din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

### Descriere tehnică

Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 10
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	6 mm
Gamă de fixare	0 - 15 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	10 mm
Pentru lățime moletă b	3 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°

## Fișă de date

Pentru profil randalinat

RBL45° 1×BR15°

Tip produs

Suport de randalină