

**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 25, Ø nominal de strângere d: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308947 9
GTIN	4054631126086
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Complet călit și rectificat.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Etanșare cu metal.

Descriere:

Presiunea lichidului de răcire: ajustabilă până la 120 bar.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Notă:

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale.

Similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	429 E

Fișă de date

Ø exterior D	25,7 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică