

**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 32, Ø nominal de strângere d: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308987 12
GTIN	4054631125997
Clasa articolului	39Y

**Descriere****Execuție:**

Complet călit și rectificat.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Etanșare cu metal.

**Descriere:**

Presiunea lichidului de răcire: ajustabilă până la 120 bar.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale.

**Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

Suport	ER 32
Standard	ISO 15488-B

## Fișă de date

Concentricitate	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	469 E
$\varnothing$ exterior D	32,7 mm
Lungimea totală L	40 mm
Tip produs	Bucșă elastică