

**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 32, Ø nominal de strângere d: 20mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308987 20     |
| GTIN               | 4054631126079 |
| Clasa articolului  | 39Y           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călit și rectificat.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Etanșare cu metal.

**Descriere:**

Presiunea lichidului de răcire: ajustabilă până la 120 bar.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale.

**Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

|          |             |
|----------|-------------|
| Suport   | ER 32       |
| Standard | ISO 15488-B |

## Fișă de date

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Concentricitate          | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Tip                      | 469 E                |
| $\varnothing$ exterior D | 32,7 mm              |
| Lungimea totală L        | 40 mm                |
| Tip produs               | Bucșă elastică       |