

**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 40, Ø nominal de strângere d: 22mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308993 22     |
| GTIN               | 4054631126260 |
| Clasa articolului  | 39Y           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călit și rectificat.

**Protecție contra coroziunii:** Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Etanșare cu metal.

**Descriere:**

Presiunea lichidului de răcire: Poate fi utilizat până la 120 bar.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Notă:**

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale.

**Similar** ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Suport          | ER 40                |
| Standard        | ISO 15488-B          |
| Concentricitate | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Tip             | 471 E                |

## Fișă de date

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ø exterior D      | 40,7 mm        |
| Lungimea totală L | 46 mm          |
| Tip produs        | Bucșă elastică |