

**KOMET® Portcuțit de retezat, Tip: A00****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 240010 A00 |
| GTIN | 4047109015302 |
| Clasa articolului | 24G |

Descriere**Execuție:**

Pentru cuțit Cod 240014 - 240020. Cuțitele sunt fixate lateral în suportul cu canal.

Atenție:

Livrare **fără cuțit**.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Pentru lățimea cuțitului | 2,2 mm |
| cuțite recomandate, retezare: Cod 240014 | A00 |
| Tip | A00 |
| Înălțimea cozii h | 16 mm |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 12 mm |
| Pentru înălțimea cuțitului | 8 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Lățimea cozii b | 11 |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |