


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 33,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	236603 33,5
GTIN	4047109203129
Clasa articolului	24P

Descriere
Execuție:
Toleranță la alezare: D – 0,1 / + 0,3

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

Notă:

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
Ø cozii ABS® D _s	63 mm
Lungime utilă L ₁	136 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 110408 38-...
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	33,5
Lungime activă L _A	176 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP	239652 15IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP1	239652 15IP1