

**KOMET® Portcuțit de retezat, Tip: A0****Date comandă**

Numărul de comandă	240010 A0
GTIN	4047109015319
Clasa articolului	24G

Descriere**Execuție:**

Pentru cuțit Cod 240014 - 240020. Cuțitele sunt fixate lateral în suportul cu canal.

Atenție:

Livrare **fără cuțit**.

Descriere tehnică

Înălțimea cozii h	18 mm
Tip	A0
cuțite recomandate, retezare: Cod 240014	A0
Pentru înălțimea cuțitului	10 mm
Înălțimea muchiei așchietoare	14 mm
Pentru lățimea cuțitului	2,7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	11
Tip produs	Cuțit de strunjit