

Garant**Șubler digital pentru atelier IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415372 300
GTIN	4069515008198
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital pentru atelier IP67. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene® pentru o mânăuire confortabilă**. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1× baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	mm / inch
Decuplare automată	da
Lungimea ciocului	100 mm

Fișă de date

Citire	0,01 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Ambalaj	Cutie stabilă
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Cioc măsurare	nu
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/415372-300>