

**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Lățime b: A2,15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	240020 A2,15
GTIN	4047109015753
Clasa articolului	24H

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea de canale exterioare, pentru inele de siguranță (inel SEEGER®). Lățimea lamei respectă toleranța aplicabilă H11 pentru canale de siguranță. Cuțitele trebuie reascuțite doar în partea frontală.

Descriere tehnică

Suport recomandat	AE și A1/2A cu Cod 240022
Pentru lățimea canalului cu inel Seeger	2 mm
Înălțime h	11 mm
Lățime b	2,15 mm
Lungimea totală L	80 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire