

**KOMET® Portcuțit de retezat, Tip: AE****Date comandă**

Numărul de comandă	240010 AE
GTIN	4047109015326
Clasa articolului	24G

Descriere**Execuție:**

Pentru cuțit Cod 240014 - 240020. Cuțitele sunt fixate lateral în suportul cu canal.

Atenție:

Livrare **fără cuțit**.

Descriere tehnică

Tip	AE
cuțite recomandate, canale cu inel Seeger: Cod 240020	A0,9 până la A2,15
Înălțimea cozii h	18 mm
Înălțimea muchiei așchietoare	14 mm
Pentru înălțimea cuțitului	11 mm
Pentru lățimea cuțitului	0,9 – 2,15 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	11
Tip produs	Cuțit de strunjit