



Suport pentru randalinare Strunjire cu cap glisant universală, Mărime coadă: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	290015 10
GTIN	
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

- Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.
- Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimii vârfulor.

Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru Ø moletă d ₁	10 mm
Știft de rulare	299910 6
Gamă de fixare	0 - 12,5 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	4 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA

Fișă de date

Pentru profil randalinat

RAA 2×AA

Tip produs

Suport de randalină