

bimos

Scaun șa, Culoare scaun: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965414 BLACK
GTIN	4016849993614
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Scaun tip șa universal cu role. Husa din piele sintetică este lavabilă și rezistentă la dezinfectanți. Dinamica 3D intuitivă a scaunului promovează o poziție de ședere ergonomică, susținând forma naturală de S a coloanei vertebrale. Spumă de căptușeală cu 3 zone pentru distribuirea optimă a presiunii și confort la ședere. Căptușeală fără cusături și riduri. Înălțime de șezut 540 - 800 mm. Picior în formă de stea Ø 540 mm. Role universale foarte mari, cu rulare lină, Ø 65 mm.

Standard:**DIN 68877****Notă:**

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø piciorului în formă de stea	540 mm
Materialul piciorului în stea	Plastic
Greutate	8,5 kg

Fișă de date

Culoarea materialului scaunului	negru
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Execuția piciorului în stea	Set de role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	540 - 800 mm
Tip produs	Scaun șa