

bimos

Scaun șa ESD, Culoare scaun: ESD**Date comandă**

Numărul de comandă	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Scaun tip șa universal ESD cu role. Husa din piele sintetică ESD este lavabilă și rezistentă la dezinfectanți. Dinamica 3D intuitivă a scaunului promovează o poziție de ședere ergonomică, susținând forma naturală de S a coloanei vertebrale. Spumă de căptușeală cu 3 zone pentru distribuirea optimă a presiunii și confort la ședere. Căptușeală fără cusături și riduri. Înălțime de șezut 540 - 800 mm. Picior în formă de stea din aluminiu cu Ø 540 mm. Role ESD universale foarte mari, cu rulare lină, Ø 65 mm.

Standard:**DIN 61340-5-1****Descriere tehnică**

Culoarea materialului scaunului	negru
Greutate	8,5 kg
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Ø piciorului în formă de stea	540 mm

Fișă de date

Materialul piciorului în stea	Aluminiu mat, acoperit cu vopsea pulbere
Execuția piciorului în stea	Set de role
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	540 - 800 mm
Tip produs	Scaun șa ESD