


**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Tip: A00**

**Date comandă**

Numărul de comandă	240014 A00
GTIN	4047109015586
Clasa articolului	24H

**Descriere**

KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5 A00 Înălțime h: 8 mm  
 Lățime b: 2,2 mm  
 Lungimea totală L: 75 mm

**Descriere tehnică**

Tip	A00
Înălțime h	8 mm
Lățime b	2,2 mm
Lungimea totală L	75 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		

întrerupt	recomandat
Uscat	recomandat