



## KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 15,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	236604 15,5
GTIN	4047109206465
Clasa articolului	24P

### Descriere

#### Execuție:

**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,35

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

#### Recomandare:

**La străpungere**, reduceți avansul la 70%.

#### Notă:

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modular.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

### Descriere tehnică

Lungime utilă L <sub>1</sub>	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 040204 10-...
Număr de dinți Z	1
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	15.5

Lungime activă L <sub>A</sub>	110 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,38 Nm	211750 0,38
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 5IP1	239652 5IP1
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP