

**KOMET® Cuțit de degroșat Forma g, Tip: B02****Date comandă**

Numărul de comandă	240074 B02
GTIN	4047109016453
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Materialul sculei: HSS Co 10

Adâncime de găurire: 24 mm

Pentru găuri cu Ø de la: 5 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 8 mm

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	5 mm
Adâncime de găurire	24 mm
Tip	B02
Lungimea totală	60 mm
Ø cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

