

**Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii Seria C, Tip: C5R****Date comandă**

Numărul de comandă	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Clasa articolului	04B

Descriere**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1× baterie Li-Ion tip 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× curea de mână, 1× voucher pentru geantă de curea.

Notă:

2+5 ani garanție cu înregistrare pe www.ledlenser.com.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, pentru produsele noastre oferim o garanție de producător de

- **șapte ani pentru produsele respective înregistrate online în 12 săptămâni de la data achiziției**
- **doi ani pentru produsele noastre dacă nu se efectuează nicio înregistrare online sau nicio înregistrare online în timp util; de asemenea, acordăm o perioadă de garanție de doi ani pentru buna funcționare a bateriilor (acumulatorilor) reîncărcabile, a unității Powercase și a unității Batterybox (fără prelungirea perioadei de garanție, fără înregistrare), calculată în fiecare caz de la data achiziției.**

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 54
Tip acumulator	Litiu-Ion
Valoare CRI	75
Culoarea carcasei	BLACK

Fișă de date

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Rapid Focus	da
Flux luminos	20 - 420 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Durată de iluminare treapta 2	3 h
Distanță de iluminare	50 - 240 m
Durata de iluminare	3 - 15 h
Corpuri de iluminat	Modul LED
Flux luminos treapta 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	da
Culoarea luminii	alb rece
Denumirea producătorului	C5R
Lungimea totală	117 mm
Dimensiune internațională	14500
Serie	Seria C
Număr de acumulatoare incluse	1
Se livrează cu husă și curea	da
Capacitate acumulator	0,7 Ah
Acumulator înlocuibil	da
Greutate	75 g
Ø cap	26 mm
Tip produs	Lanternă de buzunar

Produse potrivite

No Shop URL available for: 081447 C5R