

**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Lățime b: A4,15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	240020 A4,15
GTIN	4047109015784
Clasa articolului	24H

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea de canale exterioare, pentru inele de siguranță (inel SEEGER®). Lățimea lamei respectă toleranța aplicabilă H11 pentru canale de siguranță. Cuțitele trebuie reascuțite doar în partea frontală.

Descriere tehnică

Pentru lățimea canalului cu inel Seeger	4 mm
Suport recomandat	A1/2A
Înălțime h	16 mm
Lățime b	4,15 mm
Lungimea totală L	150 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire