

**Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii Seria C, Tip: C3R****Date comandă**

Numărul de comandă	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Clasa articolului	04B

Descriere**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1× baterie Li-Ion tip 10440 3,7 V, 1× stație de încărcare, 1× curea de mână.

Notă:

2+5 ani garanție cu înregistrare pe www.ledlenser.com.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos, pentru produsele noastre oferim o garanție de producător de

- **șapte ani pentru produsele respective înregistrate online în 12 săptămâni de la data achiziției**
- **doi ani pentru produsele noastre dacă nu se efectuează nicio înregistrare online sau nicio înregistrare online în timp util; de asemenea, acordăm o perioadă de garanție de doi ani pentru buna funcționare a bateriilor (acumulatorilor) reîncărcabile, a unității Powercase și a unității Batterybox (fără prelungirea perioadei de garanție, fără înregistrare), calculată în fiecare caz de la data achiziției.**

Descriere tehnică

Număr de acumulatori incluse	1
Flux luminos treapta 2	140 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø cap	20 mm

Fișă de date

Capacitate acumulator	0,32 Ah
Culoarea carcasei	BLACK
Rapid Focus	da
Dimensiune internațională	10440
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Lungimea totală	102 mm
Culoarea luminii	alb rece
Denumirea producătorului	C3R
Durată de iluminare treapta 2	2 h
Clasă de protecție IP	IP 54
Durata de iluminare	2 - 6 h
Corpuri de iluminat	Modul LED
Serie	Seria C
Acumulator înlocuibil	da
Se livrează cu husă și curea	nu
Tip acumulator	Litiu-Ion
Distanță de iluminare	40 - 100 m
Greutate	42 g
Advanced Focus System (AFS)	da
Valoare CRI	65
Flux luminos	20 - 140 lm
Tip produs	Lanternă de buzunar

Produse potrivite

No Shop URL available for: 081447 C3R