

**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Tip: A0****Date comandă**

Numărul de comandă	240014 A0
GTIN	4047109015623
Clasa articolului	24H

**Descriere**

KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5 A0 Înălțime h: 10 mm  
Lățime b: 2,7 mm  
Lungimea totală L: 100 mm

**Descriere tehnică**

Tip	A0
Înălțime h	10 mm
Lățime b	2,7 mm
Lungimea totală L	100 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		

întrerupt	recomandat
Uscat	recomandat