


KOMET® Cuțit pentru degajări Forma f, Tip: B06

Date comandă

Numărul de comandă	240078 B06
GTIN	4047109016354
Clasa articolului	24H

Descriere
Execuție:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Materialul sculei: HSS Co 10

Adâncime de găurire: 60 mm

Pentru găuri cu Ø de la: 14 mm

Lungimea totală: 95 mm

Ø cozii: 10 mm

Descriere tehnică

Tip	B06
Lungimea totală	95 mm
Adâncime de găurire	60 mm
Pentru găuri cu Ø de la	14 mm
Ø cozii	10 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

