

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2525M12
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	269005 6
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500