

 KOMET**KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 60° (metric),  
Tip: B01****Date comandă**

Numărul de comandă	240084 B01
GTIN	4047109016859
Clasa articolului	24H

**Descriere****Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

**Materialul sculei:**

**HSS/Co10** – pentru materiale greu de prelucrat.

**Notă:**

**Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.**

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	60 mm
Tip	B01
Pentru găuri cu Ø de la	3 mm
Adâncime de găurire	16 mm
Pentru pasul filetelui de până la	1 mm
Ø cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

