

**Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 41,24 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 2,2/45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436506 2,2/45
GTIN	4059192074081
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu levier cu afișaj digital și analogic **citire 1/1000**.

Mod de măsurare: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere Ø8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură Ø 2 mm.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultați Cod 436210; 436240.

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Interval de abatere f_e	10 μ m
Forță de măsurare	0,06 N
Plaja de pivotare	2×110 grad

Fișă de date

Ø tijei de fixare h6	8 mm
Eroare de histerezis f_u	5 μ m
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier