



Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / Ø carcasă: 0,9/45mm



Date comandă

Numărul de comandă	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator digital cu levier cu afișaj digital și analogic **citire 1/1000**.

Mod de măsurare: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere Ø8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură Ø 2 mm.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultați Cod 436210; 436240.

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Eroare de histerezis f_h	3 μ m
Forță de măsurare	0,15 N
Plaja de pivotare	2×110 grad

Fișă de date

Interval de abatere f_e	5 μm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/436501-0,9/45>