

**CNMG 120408, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 10 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 450 m/min
Avans $f$	0,28 - 0,88 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PH
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire