

**CNMG 160616, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Sfărâmător de așchii	PH
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuu
Aplicația principală	P
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire