

**Podest de lucru XL Step, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X4****Date comandă**

Numărul de comandă	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Podest de lucru robust, accesibil bilateral, pliabil, cu podest mare și șine anodizate rezistente la abraziune. Trepte foarte adânci (92 mm) pentru o așezare confortabilă și sigură. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide cu fixare prin apăsare. Talpă antialunecare pentru picioarele scării cu suprafață mare din plastic cu 2 componente, potrivit și pentru lucrul pe suprafețe grilate.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Înălțimea platformei fără balustradă	0,99 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Înălțime de lucru cca.	2,99 m
Greutate	9,3 kg

Fișă de date

Balustradă	nu
Reglabil pe înălțime	nu
Execuția treptelor	Nivel
Cu balustradă	nu
Material	Aluminiu eloxat
Adâncimea platformei	300 mm
Lățime inferioară, exterioară	0,96 m
Accesibilitate	bilateral
Traversă	nu
Lățimea platformei	600 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	2×4
Role	nu
Adâncime treaptă	92 mm
Tip produs	Podest de lucru