

**Podest de lucru XL Step, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X2****Date comandă**

Numărul de comandă	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Podest de lucru robust, accesibil bilateral, pliabil, cu podest mare și șine anodizate rezistente la abraziune. Trepte foarte adânci (92 mm) pentru o așezare confortabilă și sigură. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide cu fixare prin apăsare. Talpă antialunecare pentru picioarele scării cu suprafață mare din plastic cu 2 componente, potrivit și pentru lucrul pe suprafețe grilate.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	2,49 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,49 m
Lățime inferioară, exterioară	0,8 m
Cu balustradă	nu
Balustradă	nu

Fișă de date

Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Greutate	5,6 kg
Traversă	nu
Role	nu
Lățimea platformei	600 mm
Material	Aluminiu eloxat
Reglabil pe înălțime	nu
Adâncime treaptă	92 mm
Adâncimea platformei	300 mm
Execuția treptelor	Nivel
Număr de trepte, inclusiv platformă	2×2
Accesibilitate	bilateral
Tip produs	Podest de lucru