

**Scară cu platformă telescopică Masterflex Plus S, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	966284 5
GTIN	4003866411566
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Scară cu platformă telescopică cu balustradă de jur împrejur și ușă batantă automată. Reglarea ușoară a înălțimii cu mâner pentru 1 mână. Cu brațe pivotante cu acționare cu 1 singură mână. Se deplasează ușor datorită celor 2 role de transport, chiar dacă a fost deja instalată. Spațiu mare datorită treptelor adânci de 60 mm. Platformă din placă de furnir lipit. Ø role 200 mm. Tavă de depozitare din plastic.

Standard:**EN 131-7.****Descriere tehnică**

mobil	da
Lățimea platformei	400 mm
Greutate	29,5 kg
Reglabil pe înălțime	da

Fișă de date

Accesibilitate	unilateral
Standard	EN 131-7
Adâncimea platformei	550 mm
Înălțime platformă fără grindă la intervale	0,78 / 1,03 / 1,28 m
Înălțime max. de lucru aprox.	3,28 m
Adâncime suprafață de bază (braț extins)	1,8 m
Înălțime inclusiv balustradă max.	2,31 m
Lățime suprafață de bază (braț extins)	2,1 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Scară cu platformă