

**Șurubelniță pentru fantă, cu mâner 3K-SwissGrip Evo, Lățimea tijei b: 3,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	660042 3,5
GTIN	7610733296736
Clasa articolului	63E

Descriere**Execuție:**

Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate foarte ridicată și o reziliență deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Vârf negru. Margine de tăiere plan-paralelă cu contact de suprafață în loc de contact de linie pentru o transmisie mai mare a cuplului.

Mânerul SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părții antrenate

Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort și momente de rotație mari.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

Descriere tehnică

Grosime vârf a	0,5 mm
Vârful tijei	negru
Lungimea lamei	90 mm
Lungimea totală	180 mm

Fișă de date

Tipul vârfului	1
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Model de coadă	rotund
Calotă de lovire	nu
Material	Aliaj special PB Swiss Tools
Material mâner	Elastomer
Suprafață	nichelat și cromat
Tip produs	Șurubelnițe