

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	17 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 1
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2020K09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 1	269005 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500