

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2525M09
Lungime cap L <sub>1</sub>	19 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 1	269005 1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500