

 **KOMET****KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236604 36
GTIN	4047109199095
Clasa articolului	24P

Descriere**Execuție:****Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,35**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

Recomandare:**La străpungere,** reduceți avansul la 70%.**Notă:**

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 110408 38-...
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Lungime utilă L ₁	180 mm
Ø cozii ABS® D _s	63 mm
Număr de dinți Z	1
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	36

Lungime activă L _A	221 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 15IP	239652 15IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 15IP1	239652 15IP1
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm	211750 2,8