

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SCLCR/L 1616H12
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Portplăcuță Tip 6	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500