


**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 21mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236604 21
GTIN	4047109181779
Clasa articolului	24P

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,35

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Recomandare:**
**La străpungere,** reduceți avansul la 70%.

**Notă:**

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	1
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	105 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 07T208 20-...
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	21

Lungime activă L <sub>A</sub>	137 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm	211750 1,0
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP2	239652 6IP2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP