

**CNMG 160608, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Sfârâmător de aşchii	PH
Condiție de tăiere	continuu
Avans f	0,28 - 0,88 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire