

 **KOMET**
**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 18mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236604 18
GTIN	4047109191679
Clasa articolului	24P

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,35

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Recomandare:**
**La străpungere,** reduceți avansul la 70%.

**Notă:**

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modular.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

**Descriere tehnică**

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinți Z	1
Lungime utilă L <sub>1</sub>	90 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	18

Lungime activă L <sub>A</sub>	121 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239652 6IP1