

 **KOMET**
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 23mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236604 23 |
| GTIN | 4047109181816 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere
Execuție:
Toleranță la alezare: D – 0,1 / + 0,35

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

Recomandare:
La străpungere, reduceți avansul la 70%.

Notă:

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modular.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Număr de dinți Z | 1 |
| Lungime utilă L ₁ | 115 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Ø cozii ABS® D _s | 50 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 07T208 20-... |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 23 |

| | |
|--|------------------------------------|
| pentru Ø inch | 29/32 inch |
| Lungime activă L _A | 147 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 5×D |
| Coadă tip | ABS |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP2 | 239652 6IP2 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |