

 KOMET**KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 55° (Whitworth), Tip: B06****Date comandă**

Numărul de comandă	240088 B06
GTIN	4047109017177
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Descriere tehnică

Pentru un pas al filetului	8–30 pași/inch
Lungimea totală	95 mm
Pentru găuri cu Ø de la	14 mm
Adâncime de găurire	60 mm
Tip	B06
Ø cozii	10 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

