

**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 5×D, Ø DC: 43,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236604 43,5
GTIN	4047109203228
Clasa articolului	24P

**Descriere****Execuție:****Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,35**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Recomandare:****La străpungeră**, reduceți avansul la 70%.**Notă:**

- A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.
- Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
- Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.
- Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modular.
- Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	220 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 130508 46-...
Număr de dinți Z	1
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	43,5

Lungime activă L <sub>A</sub>	265 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	5×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP	239652 20IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600