

 **KOMET****KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 60° (metric),
Tip: B05L****Date comandă**

Numărul de comandă	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Descriere tehnică

Pentru găuri cu \varnothing de la	12 mm
Pentru pasul filetelui de până la	2 mm
Adâncime de găurire	80 mm
Lungimea totală	125 mm
Tip	B05L
\varnothing cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

