

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 5/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	6 mm
Cod ISO Suport	E05H SCLCR/L03
Decalaj central $L_3$	3 mm
Lungime cap $L_1$	10 mm
Mărimea plăcuței	3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 19
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	4,8 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 19

269028 19

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500