

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 4/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	3 mm
Cod ISO Suport	E04G SCLCR/L03
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Decalaj central $L_3$	2,5 mm
Lungime cap $L_1$	10 mm
Lungimea totală $L$	90 mm
Înălțime de strângere $L_2$	3,8 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13	269028 13
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6	269028 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500