

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0610/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	7 mm
Lungime cap L_1	24 mm
Decalaj central L_3	2,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Mărimea plăcuței	3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Lățime gât L_4	6 mm
Cod ISO Suport	AH0610H SCLCR/L03
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13	269028 13
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500