

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 6/03mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Decalaj central L_3	3,5 mm
Lungime cap L_1	10 mm
Mărimea plăcuței	3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 19
Cod ISO Suport	E06J SCLCR/L03
Lungimea totală L	110 mm
Înălțime de strângere L_2	5,8 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 19

269028 19

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500