

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	28 mm
Decalaj central L_3	15,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 9
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime activă L_1	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Cod ISO Suport	AH25R SCLCR/L12
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
--	-------------

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 9	269028 9
--	----------

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
--	------------