

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SCLCR/L 1616H09
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărimea plăcuței	9 mm
Portplăcuță	269005 1
Mărime coadă	16 mm
Lungime cap L ₁	17 mm
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 1	269005 1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500