

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	10 mm
Cod ISO Suport	E08K SCLCR/L06
Lungime cap $L_1$	10 mm
Decalaj central $L_3$	5 mm
Lungimea totală $L$	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,6 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500